



Tip-Pen Reinigungsstift SC / ST / FC

Verwendung

Tip-Pen Reinigungsstift für eine schnelle, gründliche und schonende Reinigung.

Merkmale

Punktgenaue Reinigung von montierten und losen Glasfaserverbindungen.
Ausziehbarer Ansatzstift bis 35 mm für die Anwendung an montierten Steckern.
Passt in jede Tasche für den Einsatz vor Ort oder unterwegs.
Abrollmechanismus mit Sichtfenster zeigt die im Reiniger noch vorhandene Bandmenge an.
Stift reicht für ca. 800 Reinigungen.



Bezeichnung

Tip-Pen Reinigungsstift SC / ST / FC

Artikel Nr.

WZID33-963-10

Tip-Pen Reinigungsstift LC / MU

Verwendung

Tip-Pen Reinigungsstift für eine schnelle, gründliche und schonende Reinigung.

Merkmale

Punktgenaue Reinigung von montierten und losen Glasfaserverbindungen.
Ausziehbarer Ansatzstift bis 35 mm für die Anwendung an montierten Steckern.
Passt in jede Tasche für den Einsatz vor Ort oder unterwegs.
Abrollmechanismus mit Sichtfenster zeigt die im Reiniger noch vorhandene Bandmenge an.
Stift reicht für ca. 800 Reinigungen.



Bezeichnung

Tip-Pen Reinigungsstift LC / MU

Artikel Nr.

WZID33-963-11

Reiniger für MPO

Verwendung

Reiniger für eine schnelle, gründliche und schonende Reinigung.

Merkmale

Punktgenaue Reinigung von montierten und losen Glasfaserverbindungen.
Stift reicht für ca. 500 Reinigungen



Bezeichnung

Reiniger für MPO

Artikel Nr.

LMPTY0-1918809-1



Reinigungstücher feucht, fusselfrei 102 x 152 mm

Verwendung

Zum Reinigen von Glasfasern und Steckeroberflächen.

Merkmale

Isopropanol getränkt
VE 50 Stück



Bezeichnung

Reinigungstücher feucht, fusselfrei 102 x 152 mm

Artikel Nr.

LZBNTCLEANWIPES-1

Reinigungstücher trocken, fusselfrei 100 x 100 mm

Verwendung

Zum Reinigen von Glasfasern und Steckeroberflächen.
Trocken und feucht (zusätzlicher Alkohol erforderlich) verwendbar.

Merkmale

VE 400 Stück



Bezeichnung

Reinigungstücher trocken, fusselfrei 100 x 100 mm

Artikel Nr.

LZBNTCLEANTISSUE/400

Alkoholspender

Verwendung

Zum Befeuchten von z.B. trockenen Reinigungstüchern mit Alkohol vor dem Reinigungsvorgang.

Merkmale

Gewicht 28 g (ohne Alkohol)
Flüssigkeitsabgabe erfolgt durch Drücken, einhändig bedienbar



Bezeichnung

Alkoholspender

Artikel Nr.

WZNTALC-8